

总汞在线分析仪技术参数

技术参数	规格指标	备注说明
操作原理	伏安溶出测量方法	仪器具有自动测定功能，测定周期可以按小时任意设置； 总汞测量采用标准曲线法，可实现自动校准。
模块数	1	
量程	0~20 $\mu\text{g/L}$	
工作电极	玻碳电极	
参比电极	Ag/AgCl 电极	
辅助电极	铂丝电极	
单次测量时长	≤ 30 分钟，启动消解 ≤ 70 分钟	
消解方式	臭氧消解	
安装	机柜式安装方式	
输出信号	4-20mA 模拟接口，MODBUS RS232 通讯接口	
电源供应	AC 220V $\pm 10\%$ ，50Hz $\pm 5\%$ ，10A	
柜体	595×503×1390mm（长×宽×高）	